


高齢者・聴覚障害者向け集団『75M帯FM』補聴システム

FM集団補聴システムは、劇場・会館・映画館等、来館された聴覚障がい者や難聴者（高齢者）の方々にヘッドフォンやお手持ちの補聴器を使用して、場内の音声をクリアに聞いていただく為の補聴システムです。
補聴器のみでは聞き取りにくい音声を聞き取りやすくします。
75M帯FM補聴システムは特に大規模空間向けに特化しています。



機器概要

■トランスミッターミキサー



- MM-770
- ・入力 マイクx1、ラインx2
- ・出力 TXOUTx2、ラインOUTx1
- ・周波数特性 100Hz～10kHz
- ・寸法 480(W)x44(H)x150(D)
- ・重量 2kg

■オーディオインターフェース



- ES-IF10
- ・入力 オーディオ 0dBu/バランス
EMGライン 0dBu/バランス
EMGスピーカ 100Vライン 10kΩ
- ・出力 オーディオ 0dBu/バランスx2
- ・重量 4kg
- ・寸法 480(W)x44(H)x200(D)

■FM送信機



- MT-700
- ・送信周波数 75MHz帯8波のうち選択1波
- ・送信出力 10mW
- ・周波数特性 100Hz～7kHz
- ・重量 74g
- ・電源 3電源 ミキサーより供給、DC3V
単三アルカリ乾電池x2

■FM受信機



- LR-4200 / LR-5200
- ・受信周波数 75MHz帯8波のうち選択1波
- ・リチウムイオン電池
- ・16mWのオーディオ出力
- ・使用可能時間8時間（充電2時間）
- ・周波数特性 50Hz～15kHz
- ・S/N比 50dB以上
- ・外形寸法 50(W)x21(D)x96(H)
- ・重量 68g

■充電器



- LA-380
- ・12台用
- ・電源 専用ACアダプター
- ・外形寸法 410(W)x280(D)x190(H)
- ・重量 2.3kg

詳しくはお問い合わせください。

株式会社ハード

〒842-0003 佐賀県神埼市神埼町本堀1474-4
TEL:0952-52-7200 FAX:0952-527201
URL:<http://www.hard-bond.com/>

アクセサリ機器

オープンエアヘッドホン [LA-165]



特 徴	一般的オープンエア ヘッドフォンです。
インピーダンス	32 Ω
周波数特性	20Hz～20kHz
ケーブル長	0.9m
重 量	142g

骨伝導ヘッドホン [HIB-707NH]



特 徴	骨伝導型ステレオヘッドホンです。 骨を振動させ、音声を聞き取ることができます。
インピーダンス	16 Ω
周波数特性	20Hz～20kHz
骨伝導レベル	125dB $\pm$ 5dB (1kHz)
プ ラ グ	3.5mmステレオ
ケーブル 長	120cm
重 量	50g

片耳用骨伝導イヤホン [EZ-90J]



特 徴	骨伝導・空気伝導両方の機能を持ったハイブリッドモノラルイヤホンです。
インピーダンス	10 Ω
最大入力	20mW(12mV)
周波数特性	50Hz～20,000Hz
ケーブル長	96cm
重 量	9g

両耳用骨伝導イヤホン [EZ-90S]



特 徴	骨伝導・空気伝導両方の機能を持ったハイブリッドステレオイヤホンです。
インピーダンス	10 Ω
最大入力	20mW(12mV)
周波数特性	50Hz～20,000Hz
ケーブル長	96cm
重 量	16g

シルエットインダクター [ES-Si09]



特 徴	補聴器に対して電磁誘導させるシルエット型誘導コイルアダプターです。 特に耳かけ型補聴器に対して効果が大きいです。
インピーダンス	32 Ω
入力レベル	200mW
プラグ形状	3.5mmステレオ
ケーブル長	0.9m

ネックループインダクター [LA-430]



特 徴	補聴器に対して電磁誘導させるネックループ型誘導コイルアダプターです。 LR-4200 / LR-5200用
磁界強度	400mA/m
周波数特性	100Hz～5,000Hz
プラグ形状	3.5mm 4極
ケーブル長	740mm
重 量	43g