

# ヒアリングループシステム

現在国内には約 600 万人の難聴者の方々が生活をされています。高齢者人口は今後ますます増加して行くことが予想されます。ヒアリングループシステムは、敷設したケーブルから誘導磁界を発生させ、周りの騒音・雑音に邪魔されずに、必要な音・声だけを正確に聞き取ることができます。

お持ちの補聴器・人工内耳のモードを「Tモード」に切り替えるだけで聞くことができます。

最新のデジタルアンプの導入により効率が 85%以上となり、小型化・軽量化・省電力化が実現、仮設・移動用としても使用できます。過大入力が発生した場合、出力を抑えるコンプレッサー機能を標準装備しましたので高価な補聴器を使用されていない方も安心してご使用になれます。

小会議室などの小さいエリアから大ホール・スタジアム等の大きいエリアまで柔軟に対応が可能です。

磁気ループ

Tモード対応

2ch 等特型仕様対応



磁気誘導無線アンプ : ES-DLA200



高齢難聴者のための  
 ループ受信機 & 骨伝導イヤホン



補聴器・人工内耳はTモードにて対応

ループアンテナケーブル

## 磁気誘導無線アンプ / 主な仕様

ES-DLA200

前面



背面



- ループ出力 200W デジタル方式ドライブアンプ
- 音声入力
  - 入力インピーダンス 10K $\Omega$
  - ライン入力 -60dB $\sim$ +4dB 標準 (アンバランス)
  - ライン出力 0dB 標準(アンバランス)
- 周波数特性 20Hz $\sim$ 20KHz
- A G C コンプ・リミッター機能内蔵
- 歪み率 0.05%
- 電源電圧 AC-100V 50/60Hz
- 消費電力 40W
- 大きさ 482(幅) 88(高さ) 127(奥行き) (突起物含まず)
- 質量 6Kg
- オプション 音質調整機能

## ヒアリンググループ受信機 / 主な仕様

PLR BP1



- 電源 単三アルカリ電池 or ニッケル水素充電電池
- 大きさ 72(幅) 104(高さ) 35(奥行き)
- 質量 130g (充電電池含む)
- 機能 音質調整機能

BE2020



- 電源 単三アルカリ電池 2個
- 大きさ 45(幅) 140(高さ) 27(奥行き)
- 質量 133g
- 機能 音質調整機能  
集音器機能

## ヒアリンググループ受信機 専用充電器 / 主な仕様

CHG3512



\*PLR BP1専用

- 電源 ACアダプター DC5V-4A出力
- 大きさ 188(幅) 43(高さ) 241(奥行き)
- 質量 540g (電源部除く)
- ユニット数 12ユニット

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取り扱い説明書』をよくお読みください

難聴者支援 (赤外線・FM補聴・磁気ループ) 及びスマホIP無線のことなら

 有限会社アイアシテム

<https://www.eyearsystem.com/>

〒132-0024 東京都江戸川区一之江 3-16-21

TEL:03-3674-5768 FAX:03-3674-5762